



Lineas Completas Uhlmann UPS 1030 MTK - C2205

Fotos





Detalles del producto

Categoría:	Vendido
Machine:	UPS 1030 MTK - C2205
Machine code:	IT133
Fabricante:	Uhlmann
Año de fabricación:	1998

Descripción



La blistera UPS 1030 MTK es una máquina blister de alto rendimiento de última generación. Gracias al control de índice automático, los sensores láser y los motores servoaccionados, la máquina ofrece producción automática y garantiza una calidad de blister completamente consistente. Las características técnicas incluyen sellado rotativo y un punzón de múltiples cortes. Su modo de funcionamiento giratorio hace que la UPS 1030 MTK sea especialmente adecuada para blisters estándar con productos sólidos simétricos (tabletas redondas y cápsulas), que son fáciles de manejar con el alimentador vibratorio y con canales de llenado.

El llenado de los blisters es continuo.

La máquina controla y regula todos los procesos de forma automática.

La máquina funciona con dos carriles, o incluso tres en el caso de blisters hasta una longitud máxima de 82 mm, con una capacidad de formación de hasta 80 ciclos/minuto.

Con la excepción de la estación de sellado, la configuración de la máquina Blister UPS 1030 MTK es idéntica a la versión intermitente UPS 1030 MTI.

Además, la familia de sistemas UPS 1030 incluye la versión de un solo golpe UPS 1030 ET.

Esto significa que una máquina adecuada está disponible para cada requisito.

La máquina Blister UPS 1030 MTK de un vistazo.

Datos técnicos:

Salida [1/min] max. 600 blisters

Principio de sellado continuo

Área de formato: Índice x ancho máx. 144 x 255 mm

Profundidad de formación: máx. 10 mm

Diámetro del porta bobina:

Material de cobertura max. 400 mm

Material de formación máx. 800 mm

Material de formación procesable

Laminados Al, PVC/PVDC, PVC/Aclar, PP

Materiales de sellado procesables: Al, papel/Al, poliéster/Al

Componentes y características del UPS 1030 MTK:

Concepto de control y manejo de vanguardia;

Acceso óptimo al área de la sección de relleno extensible desde tres lados;

Descarga de blisters debajo del punzón en tres direcciones diferentes para una variedad de alternativas de instalación.

Ventajas adicionales del UPS 1030 MTK:

Cambio de formato rápido ya que no se requieren herramientas;

Diseño de máquina compatible con GMP para operación y limpieza de acuerdo con las especificaciones farmacéuticas;

Todas las estaciones de trabajo guardadas pero completamente accesibles;

Puertas totalmente abatibles para facilitar el mantenimiento, limpieza, producto y cambios de formato.