




Polver Füll-und Verschleißmaschinen OPTIMA CFR2-2







Fotos





INTIMAC S.R.L.

Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it



Angaben zum Produkt

Kategorie:	Pulver Füll-und Verschließmaschinen
Maschine:	CFR2-2
Maschinencode:	24-1258

**Maschinenhersteller:** OPTIMA**Baujahr:** 2019

Beschreibung

Die Rundläufermaschine OPTIMA Typ CFR2-2 (Baujahr 2019), vorkonfiguriert für kompatible Kapseln, kann mit unserem neuen Starter-Kit bestellt werden. Der entscheidende Vorteil des Starter-Kits ist, dass die Produktion sofort beginnen kann, was zu einer kurzen Time-to-Market führt.

Befüllung

- Abfüllprozess unter Schutzgas für reduzierten Sauerstoffgehalt in der Verpackung
- Absaugdüsen oder Absaugglocke für reduzierte Staubentwicklung beim Befüllen
- Auf das Produkt abgestimmte Abfüllsysteme
- Auf das Produkt abgestimmte Verschleißsysteme

Dosieren/Verwiegen

- 100%ige Bruttoverwiegung
- Erkennen und Ausgleichen von Schwankungen im Schüttgewicht
- Hochpräzise Positionierung für konstantes Füllgewicht/Volumen
- Volumetrische Dosierung mit Schneckendosierer

Kapseln

- Kapselentstapelung oder Kapselzuführung als Schüttgut über vollautomatische Sortierung und optionalen Vorratsbehälter
- Anheben der Kapsel beim Befüllen zur Vermeidung von Staubansammlungen
- Getakteter Kapseltransport
- Maximierung der Leistung durch zweigleisigen Kapseltransport bei gleicher Anzahl von Füllstellen

Gestaltung

- Gute Sicht und Zugänglichkeit
- Integrierte Aussonderung für Ausschussware und/oder Produktionsmuster
- Kompakte Bauweise mit integriertem Schaltschrank
- Modularer Maschinenaufbau für maximale Flexibilität bei zukünftigen Anpassungen von Produkten, Verpackungen oder Funktionen
- Sicheres und robustes mechanisches System

Antrieb

- Antrieb über verschleißfreie Servomotoren

Bedienung

- Einfache, übersichtliche Bedienung und grafische Darstellung des Maschinenzustandes auf dem HMI