





## Confiseurs / Bassines IMA HT50





### Images







**INTIMAC S.R.L.**

Via XXV Aprile, 8  
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia  
Tel. +39 0331 1693557  
email: inti@intisrl.it





## Détails du produit

<b>Catégorie:</b>	Confiseurs / Bassines
<b>Machine:</b>	HT50
<b>Référence machine:</b>	22-573
<b>Constructeur:</b>	IMA
<b>Année:</b>	2003

## Description



**INTIMAC S.R.L.**

Via XXV Aprile, 8  
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia  
Tel. +39 0331 1693557  
email: inti@intisrl.it

---

**JAMAIS UTILISÉE  
AVEC UN SYSTÈME DE LAVAGE AUTOMATIQUE.**

La GS IMA Coating Equipment HT est équipée de pales d'aspiration pour l'enrobage de comprimés et de sucre et est équipée de pales de soufflage et convient pour les granulés et les microgranulés, L'utilisation d'un bac à paroi pleine permet de traiter toutes les tailles et formes de produits sans colmatage. La forme du bac et la surface lisse assurent un mélange parfait et une distribution uniforme du matériau d'enrobage. Le système de séchage breveté garantit que l'air de séchage est acheminé directement à travers la masse de comprimés, évitant ainsi les tourbillons et les turbulences à l'intérieur du bac. Les palettes peuvent être fournies en différentes tailles en fonction de la quantité de produit à traiter, assurant ainsi une plus grande flexibilité en termes de capacité de travail du bac. Les opérations de nettoyage sont rapides et simples grâce à l'utilisation d'un bac à paroi pleine. Différents programmes de nettoyage, comprenant le lavage, le rinçage et l'évacuation, peuvent être développés en fonction des différents produits et enregistrés dans les recettes.