










## УПАКОВОЧНЫЕ МАШИНЫ ROMMELAG 305M BFS

### Фотографии











## Детали продукта

<b>категория:</b>	УПАКОВОЧНЫЕ МАШИНЫ
<b>машина:</b>	305M BFS
<b>Код оборудования:</b>	LB265
<b>Сборка:</b>	ROMMELAG
<b>Год сборки:</b>	1998

## описание



Наполнитель Rommelag для заполнения стерильных лекарственных препаратов 305M BFS единицы дозы со связанным оборудованием:

- Машинные конвейеры
- Chr. Stougaard PGT 34 Полигрузчик
- Дженко HD50T сушилка
- Hydraulik 32-1,31-00-3 Сантехника Pack

Сборка вакуумного насоса

Конкретных:

- В настоящее время в эксплуатации 2, 2,5 и 4 мл единицы дозировки единиц на 11000 UDV в час.
- Steam In Place квалификации и средств массовой информации работает были выполнены каждый год до удаления.
- Оборудование было откалибровано BIL с плановых интервалов.
- Вес: са. 7000кг
- Длина: са. 3150 мм
- Ширина: са. 2825mm
- Высота: са. 2800 мм

Выбросов:

- Шум: 77 дБ (A)

Электрический:

- Тип конверта: IP54
- Напряжение мощности: 3 x 400 V-N, PE
- Частота: 50 ГЦ
- Текущий: 120 A
- Контрольное напряжение: 24 V DC
- Главный предохранитель: 125 A
- Потребление в рейтинге: 80 кВА

Пневматические:

- Давление воздуха: 8 баров
- Макс. Потребление: 350 л/мин

Гидравлические:

- Давление: до 160 баров
- Гидравлический двигатель: 11 кВт

Экструдер: 45 мм (9 D)

- Экструдерный двигатель: 32kW
- Пластиковые гранулы используются: LDPE
- Пластиковые гранулы пластиковые пластмассы: 65 кг/ ч
- Пар: 2,5 батончика; чистота  $>1\text{ м}$
- Потребление для приготовления: 40 кг/ч
- Потребление продукции: 15 кг/ч
- Охлаждение воды: 12 оС, 4 батончика; На 55 м/12 odH
- Потребление: 2 м3/ч
- Температура (машина):
- Температура хранения: 15-30 оС
- Температура работы: 15-30 оС
- Влажность воздуха: 40-80%.